

**EMVO 12 24V-DC 3/2 NC**


Art.-Nr.: 10.05.01.00049



EMVO 12 24V-DC 3/2 NC

Das Elektromagnetventil EMVO wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.

Verfügbares Zubehör: Belüftungsfilter



Konstruktionsdaten EMVO 12 24V-DC 3/2 NC

**Technische Daten**

Attribut	Wert
Nennweite	12,00 mm
Leistungsaufnahme DC	18,7 W
Gewicht	1,200 kg
Spannung DC	24 V - DC
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]	-0,95 ... 0,00 bar
Funktion Ventil	3/2 Wegeventil
Anschlussgewinde	G1/2"-IG
Steuerung Ventil	Stromlos geschlossen
Nenndurchfluss bei 0,1 bar	23,500 m³/h

**Konstruktionsdaten**

Attribut	Wert
Länge L2	32,00 mm
Länge L	122,00 mm
Höhe H1	135,50 mm
Höhe H	60,00 mm
Außendurchmesser D	80,00 mm
Innendurchmesser d	6,50 mm
Gewinde G1	G1/2"-IG
Gewinde G2	G1/2"-IG
Lochabstand Y1	40,0 mm
Lochabstand X1	24,0 mm



# EMVO 12 24V-DC 3/2 NC

Art.-Nr.: 10.05.01.00049




## Technische Daten

Attribut	Wert
Nennweite	12,00 mm
Leistungsaufnahme DC	18,7 W
Gewicht	1,200 kg
Schließzeit	82,0 ms
Spannung DC	24 V - DC
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]	-0,95 ... 0,00 bar
Produktfamilie	EMVO
Steuerung Ventil	Stromlos geschlossen
Nenndurchfluss bei 0,1 bar	23,500 m³/h



## Schaltdiagramm



Schaltdiagramm EMVO 12 24V-DC 3/2 NC



## Weitere Dokumentationen

CAD-Daten und weitere Dokumente zum Artikel finden sie unter: [www.schmalz.com/10.05.01.00049](http://www.schmalz.com/10.05.01.00049)

## Bestellarten Zubehör 10.05.01.00049

Typ	Artikelnummer
Filter mit Anbausatz	10.05.01.00061

