





EMVO 25 24V-DC 3/2 NC

Solenoid valf EMVO, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut aksesuarlar: havalandırma filtresi

Teknik veriler

Attribute	Value
Nominal boyut	25.00 mm
Enerji tüketimi DC	37.0 W
Ağırlık	5.700 kg
Gerilim DC	24 V - DC
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	bar
Fonksiyon valfi	3/2 çok yönlü kontrol valfi
Bağlantı dişi	G1"-F
Kontrol Valfi	Normalde kapalı



Tasarım verileri EMVO 25 24V-DC 3/2 NC

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L2	43.00 mm
Uzunluk L	206.00 mm
Yükseklik H1	172.00 mm
Yükseklik H	100.00 mm
Dış çap D	80.00 mm
İç çap d	9.00 mm
Dış G1	G1"-F
Dış G2	G1"-F
Delik aralığı Y1	80.0 mm
Delik aralığı X1	45.0 mm

Art.-Nr.: 10.05.01.00051

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Nominal boyut	25.00 mm
Enerji tüketimi DC	37.0 W
Ağırlık	5.700 kg
Kapanış saati	208.0 ms
Gerilim DC	24 V - DC
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	bar
Ürün ailesi	EMVO
Kontrol Valfi	Normalde kapalı

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.05.01.00051**Veri aksesuarları sipariş edin 10.05.01.00051**

Typ	Ürün numarası
Montaj kitli filtre	FAS 80x38 G1-AG EMVP
	10.05.01.00063

WWW.SCHMALZ.COM/10.05.01.00051