

Art.-Nr.: 10.05.01.00051




EMVO 25 24V-DC 3/2 NC

ソレノイドバルブ EMVOは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

アクセサリ: 大気開放用フィルター

技術資料

属性	価値
呼び寸法	25.00 mm
エネルギー消費量 DC	37.0 W
質量	5.700 kg
供給電圧 DC	DC 24 V
圧力範囲 (作動圧) [bar]	bar
製品仕様バルブ	3/2ウェイバルブ
接続ネジ	G1-F
電磁弁	ノーマルクローズ



デザインデータ EMVO 25 24V-DC 3/2 NC

デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L2	43.00 mm
グリッパーの長さ L	206.00 mm
高さ H1	172.00 mm
高さ H	100.00 mm
外径D	80.00 mm
内径d	9.00 mm
スレッドG1	G1"-F
スレッドG2	G1-IG
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	80.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	45.0 mm

Art.-Nr.: 10.05.01.00051



技術資料

属性	値
呼び寸法	25.00 mm
エネルギー消費量 DC	37.0 W
質量	5.700 kg
切替時間	208.0 ms
供給電圧 DC	DC 24 V
圧力範囲（作動圧）[bar]	bar
製品ファミリー	EMVO
電磁弁	ノーマルクローズ



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.05.01.00051



データアクセサリを注文する 10.05.01.00051

Typ	製品コード
取り付けキット付きフィルター	FAS 80x38 G1-AG EMVP
	10.05.01.00063

