

Art.-Nr.: 10.05.01.00051


**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Diametro nominale	25,00 mm
Consumo di energia DC	37,0 W
Peso	5,700 kg
Tensione DC	24 V - DC
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	-0,95 ... 0,00 bar
Valvola di funzione	Valvola a più vie 3/2
Attacco filettato	G1"-IG
Valvola di controllo	Chiuso senza corrente

EMVO 25 24V-DC 3/2 NC

La valvola elettromagnetica EMVO viene fornita come prodotto finito per connessione.

Accessori disponibili: filtro di ventilazione

**Dati di costruzione**

Attributo	Valore
Lunghezza L2	43,00 mm
Lunghezza L	206,00 mm
Altezza H1	172,00 mm
Altezza H	100,00 mm
Diametro esterno D	80,00 mm
Diametro interno d	9,00 mm
Filettatura G1	G1"-IG
Filettatura G2	G1"-IG
Griglia forata Y1	80,0 mm
Griglia forata X1	45,0 mm

Dati di costruzione EMVO 25 24V-DC 3/2 NC



Art.-Nr.: 10.05.01.00051

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Diametro nominale	25,00 mm
Consumo di energia DC	37,0 W
Peso	5,700 kg
Tempo di chiusura	208,0 ms
Tensione DC	24 V - DC
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	-0,95 ... 0,00 bar
Famiglia di prodotti	EMVO
Valvola di controllo	Chiuso senza corrente

**Ulteriore documentazione**I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.05.01.00051**Ordinare gli accessori dati 10.05.01.00051**

Typ		codice articolo
Filtro con set di montaggio	FAS 80x38 G1-AG EMVP	10.05.01.00063

