

Art.-Nr.: 10.05.01.00052




技術資料

属性	価値
呼び寸法	12.00 mm
質量	1.200 kg
供給電圧 DC	230V - AC
圧力範囲 (作動圧) [bar]	bar
製品仕様バルブ	3/2ウェイバルブ
接続ネジ	G1/2-F
電磁弁	ノーマルクローズ

EMVO 12 230V-AC 3/2 NC

ソレノイドバルブ EMVOは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

アクセサリ: 大気開放用フィルター



デザインデータ EMVO 12 230V-AC 3/2 NC

デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L2	32.00 mm
グリッパーの長さ L	122.00 mm
高さ H1	135.50 mm
高さ H	60.00 mm
外径D	80.00 mm
内径d	6.50 mm
スレッドG1	G1/2"-F
スレッドG2	G1/2-F
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	40.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	24.0 mm

Art.-Nr.: 10.05.01.00052



技術資料

属性	値
呼び寸法	12.00 mm
質量	1.200 kg
切替時間	82.0 ms
供給電圧 DC	230V - AC
圧力範囲（作動圧） [bar]	bar
製品ファミリー	EMVO
電磁弁	ノーマルクローズ



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.05.01.00052



データアクセサリーを注文する 10.05.01.00052

Typ	製品コード
取り付けキット付きフィルター	FAS 80x33.8 G1/2-AG
	10.05.01.00061

