

Art.-Nr.: 10.05.01.00053


**Données techniques**

Attribut	Valeur
Taille	20,00 mm
Poids propre	5,800 kg
Tension DC	230 V - AC
Plage de pression (pression de service) [bar]	-0,95 ... 0,00 bar
Fonction vanne	3/2 vanne à voies
Filetage du raccordage	G3/4"-F
Vanne de commande	sans courant, fermé

EMVO 20 230V-AC 3/2 NC

L'électrovanne EMVO est livrée prête à être raccordée.

Accessoires disponibles : filtre de ventilation



Données de construction EMVO 20 230V-AC 3/2 NC

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L2	43,00 mm
Longueur L	206,00 mm
Hauteur H1	187,50 mm
Hauteur H	100,00 mm
Diamètre extérieur D	80,00 mm
Diamètre intérieur d	9,00 mm
Filetage G1	G3/4"-F
Filetage G2	G3/4"-F
Hauteur H3	10,00 mm
Espacement des trous Y1	80,0 mm



Art.-Nr.: 10.05.01.00053

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Taille	20,00 mm
Poids propre	5,800 kg
Temps de fermeture	208,0 ms
Tension DC	230 V - AC
Plage de pression (pression de service) [bar]	-0,95 ... 0,00 bar
Famille de produits	EMVO
Vanne de commande	sans courant, fermé

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.05.01.00053

**Données de commande des accessoires 10.05.01.00053**

Typ		num
Filtre avec extension	FAS 80x39 G3/4-AG	10.05.01.00062

