


Art.-Nr.: 10.05.01.00053




EMVO 20 230V-AC 3/2 NC

ソレノイドバルブ EMVOは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

アクセサリ: 大気開放用フィルター

技術資料

属性	価値
呼び寸法	20.00 mm
質量	5.800 kg
供給電圧 DC	230V - AC
圧力範囲 (作動圧) [bar]	bar
製品仕様バルブ	3/2ウェイバルブ
接続ネジ	G3/4-F
電磁弁	ノーマルクローズ



デザインデータ EMVO 20 230V-AC 3/2 NC

デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L2	43.00 mm
グリッパーの長さ L	206.00 mm
高さ H1	187.50 mm
高さ H	100.00 mm
外径D	80.00 mm
内径d	9.00 mm
スレッドG1	G3/4"-F
スレッドG2	G3/4-IG
高さ H3	10.00 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	80.0 mm

Art.-Nr.: 10.05.01.00053



技術資料

属性	値
呼び寸法	20.00 mm
質量	5.800 kg
切替時間	208.0 ms
供給電圧 DC	230V - AC
圧力範囲（作動圧） [bar]	bar
製品ファミリー	EMVO
電磁弁	ノーマルクローズ



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.05.01.00053



データアクセサリーを注文する 10.05.01.00053

Typ	製品コード
取り付けキット付きフィルター	FAS 80x39 G3/4-AG
	10.05.01.00062

