

Art.-Nr.: 10.05.01.00066



EMV 3 24V-DC 2/2 NC


ソレノイドバルブ EMVは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

アクセサリ: 大気開放用フィルター

技術資料

属性	値
呼び寸法	3.00 mm
エネルギー消費量 DC	4.8 W
質量	0.200 kg
供給電圧 DC	DC 24 V
圧力範囲 (作動圧) [bar]	-1.00 ~ 9.00 bar
製品仕様バルブ	2/2ウェイバルブ
接続ネジ	G1/4-F
電磁弁	ノーマルクローズ
Nenndurchfluss bei 0,1 bar	1.300 m ³ /h

デザインデータ



属性	値
グリッパーの長さ L	42.00 mm
幅B1	61.50 mm
幅B2	47.00 mm
高さ H1	60.00 mm
高さ H	22.00 mm
スレッドG1	G1/4"-F
グリッパーの長さ LG1	12.0 mm
グリッパーの長さ LG5	5.0 mm
スレッドG5	M3-F

デザインデータ EMV 3 24V-DC 2/2 NC

Art.-Nr.: 10.05.01.00066

 技術資料

属性	値
呼び寸法	3.00 mm
エネルギー消費量 DC	4.8 W
質量	0.200 kg
切替時間	20.0 ms
供給電圧 DC	DC 24 V
圧力範囲 (作動圧) [bar]	-1.00 ~ 9.00 bar
製品ファミリー	EMV
電磁弁	ノーマルクローズ
Nenndurchfluss bei 0,1 bar	1.300 m ³ /h

 その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.05.01.00066