

Art.-Nr.: 10.05.01.00067



EMV 3 230V-AC 2/2 NC

ソレノイドバルブ EMVは、すぐに接続可能な製品として納品されます。


アクセサリ: 大気開放用フィルター

技術資料

属性	値
呼び寸法	3.00 mm
エネルギー消費量 DC	5.0 W
質量	0.200 kg
供給電圧 DC	230V - AC
圧力範囲 (作動圧) [bar]	bar
製品仕様バルブ	2/2ウェイバルブ
接続ネジ	G1/4-F
電磁弁	ノーマルクローズ

デザインデータ

属性	値
グリッパーの長さ L	42.00 mm
幅B1	61.50 mm
幅B2	47.00 mm
高さ H1	60.00 mm
高さ H	22.00 mm
スレッドG1	G1/4"-F
グリッパーの長さ LG1	12.0 mm
グリッパーの長さ LG5	5.0 mm
スレッドG5	M3-F



デザインデータ EMV 3 230V-AC 2/2 NC

Art.-Nr.: 10.05.01.00067



技術資料

属性	値
呼び寸法	3.00 mm
エネルギー消費量 DC	5.0 W
質量	0.200 kg
切替時間	20.0 ms
供給電圧 DC	230V - AC
圧力範囲（作動圧） [bar]	bar
製品ファミリー	EMV
電磁弁	ノーマルクローズ



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.05.01.00067

