

Art.-Nr.: 10.05.01.00068



技術資料


属性	価値
呼び寸法	5.00 mm
エネルギー消費量 DC	11.3 W
質量	0.518 kg
供給電圧 DC	DC 24 V
圧力範囲 (作動圧) [bar]	bar
製品仕様バルブ	3/2ウェイバルブ
接続ネジ	G1/4-F
電磁弁	ノーマルオープン
Nenndurchfluss bei 0,1 bar	2.100 m³/h

EMV 5 24V-DC 3/2 NO

ソレノイドバルブ EMVは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

アクセサリ: 大気開放用フィルター

デザインデータ



属性	価値
グリップバーの長さ L1	76.00 mm
グリップバーの長さ L	46.00 mm
幅B	32.00 mm
高さ H1	118.00 mm
高さ H	71.00 mm
外径D	56.00 mm
スレッドG1	G1/4"-F
スレッドG2	G1/4-IG
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	24.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	38.0 mm

デザインデータ EMV 5 24V-DC 3/2 NO

Art.-Nr.: 10.05.01.00068



技術資料

属性	値
呼び寸法	5.00 mm
エネルギー消費量 DC	11.3 W
質量	0.518 kg
切替時間	20.0 ms
供給電圧 DC	DC 24 V
圧力範囲 (作動圧) [bar]	bar
製品ファミリー	EMV
電磁弁	ノーマルオープン
Nenndurchfluss bei 0,1 bar	2.100 m³/h



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.05.01.00068



データアクセサリを注文する 10.05.01.00068

Typ	製品コード
取り付けキット付きフィルター	FAS 63x19 G1/4-AG 10.05.01.00060



スペアパーツの注文データ 10.05.01.00068

Typ	製品コード
取り付けキット付きフィルター	FAS 63x19 G1/4-AG 10.05.01.00060