


Art.-Nr.: 10.05.01.00070



EMV 10 24V-DC 3/2 NO

ソレノイドバルブ EMVは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

アクセサリ: 大気開放用フィルター


技術資料

属性	価値
呼び寸法	10.00 mm
エネルギー消費量 DC	36.2 W
質量	2.510 kg
供給電圧 DC	DC 24 V
圧力範囲 (作動圧) [bar]	bar
製品仕様バルブ	3/2ウェイバルブ
接続ネジ	G1/2-F
電磁弁	ノーマルオープン
Nenndurchfluss bei 0,1 bar	16.000 m ³ /h

デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L1	174.50 mm
グリッパーの長さ L	166.50 mm
幅B1	98.50 mm
幅B	62.00 mm
高さ H1	108.00 mm
高さ H	79.00 mm
外径D	80.00 mm
内径d	7.00 mm
スレッドG1	G1/2"-F
スレッドG2	G1/2-F

デザインデータ EMV 10 24V-DC 3/2 NO



Art.-Nr.: 10.05.01.00070



技術資料

属性	値
呼び寸法	10.00 mm
エネルギー消費量 DC	36.2 W
質量	2.510 kg
切替時間	40.0 ms
供給電圧 DC	DC 24 V
圧力範囲 (作動圧) [bar]	bar
製品ファミリー	EMV
電磁弁	ノーマルオープン
Nenndurchfluss bei 0,1 bar	16.000 m³/h



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.05.01.00070



データアクセサリを注文する 10.05.01.00070

Typ	製品コード
取り付けキット付きフィルター	FAS 80x33.8 G1/2-AG
	10.05.01.00061



スペアパーツの注文データ 10.05.01.00070

Typ	製品コード
取り付けキット付きフィルター	FAS 80x33.8 G1/2-AG
	10.05.01.00061

