




EMV 10 230V-AC 3/2 NO

Das Elektromagnetventil EMV wird als angeschlussfertiges Produkt geliefert.

Verfügbares Zubehör: Belüftungsfilter



Konstruktionsdaten EMV 10 230V-AC 3/2 NO

Technische Daten

Attribut	Wert
Nennweite	10,00 mm
Gewicht	2,510 kg
Spannung DC	230V - AC
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]	-1,00 ... 15,00 bar
Funktion Ventil	3/2 Wegeventil
Anschlussgewinde	G1/2"-IG
Steuerung Ventil	Stromlos offen
Nenndurchfluss bei 0,1 bar	16,000 m³/h

Konstruktionsdaten


Attribut	Wert
Länge L1	174,50 mm
Länge L	166,50 mm
Breite B1	98,50 mm
Breite B	62,00 mm
Höhe H1	108,00 mm
Höhe H	79,00 mm
Außendurchmesser D	80,00 mm
Innendurchmesser d	7,00 mm
Gewinde G1	G1/2"-IG
Gewinde G2	G1/2"-IG



Art.-Nr.: 10.05.01.00071

**Technische Daten**

Attribut	Wert
Nennweite	10,00 mm
Gewicht	2,510 kg
Schließzeit	40,0 ms
Spannung DC	230V - AC
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]	-1,00 ... 15,00 bar
Produktfamilie	EMV
Steuerung Ventil	Stromlos offen
Nenndurchfluss bei 0,1 bar	16,000 m ³ /h

**Schaltdiagramm**

Schaltdiagramm EMV 10 230V-AC 3/2 NO

**Weitere Dokumentationen**CAD-Daten und weitere Dokumente zum Artikel finden sie unter: www.schmalz.com/10.05.01.00071**Bestelldaten Zubehör 10.05.01.00071**

Typ	Artikelnummer
Filter mit Anbausatz	10.05.01.00061

WWW.SCHMALZ.COM/10.05.01.00071

Elektromagnetventil

EMV 10 230V-AC 3/2 NO



Art.-Nr.: 10.05.01.00071



Bestelldaten Ersatzteile 10.05.01.00071

Typ	Artikelnummer
Filter mit Anbausatz	10.05.01.00061



WWW.SCHMALZ.COM/10.05.01.00071

3