


ソレノイドバルブ

## EMV 20 230V-AC 3/2 NO

Art.-Nr.: 10.05.01.00075




### 技術資料

属性	値
呼び寸法	20.00 mm
質量	6.375 kg
供給電圧 DC	230V - AC
圧力範囲 (作動圧) [bar]	-1.00 ~ 15.00 bar
製品仕様バルブ	3/2ウェイバルブ
接続ネジ	G1-F
電磁弁	ノーマルオーブン
0.1バールでの定格流量	61.700 m³/h

EMV 20 230V-AC 3/2 NO

ソレノイドバルブ EMVは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

アクセサリ: 大気開放用フィルター



デザインデータ EMV 20 230V-AC 3/2 NO

### デザインデータ

属性	値
グリッパーの長さ L1	245.00 mm
グリッパーの長さ L	247.00 mm
高さ H1	172.00 mm
高さ H	137.00 mm
外径D	80.00 mm
内径d	8.50 mm
スレッドG1	G1"-F
スレッドG2	G1-IG
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	45.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	148.0 mm



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.05.01.00075

1

ソレノイドバルブ

# EMV 20 230V-AC 3/2 NO



Art.-Nr.: 10.05.01.00075



## 技術資料

属性	値
呼び寸法	20.00 mm
質量	6.375 kg
切替時間	110.0 ms
供給電圧 DC	230V - AC
圧力範囲（作動圧）[bar]	-1.00 ~ 15.00 bar
製品ファミリー	EMV
電磁弁	ノーマルオーブン
0.1バールでの定格流量	61.700 m³/h



## その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.05.01.00075](http://www.schmalz.co.jp/10.05.01.00075)



## 発注データ アクセサリ 10.05.01.00075

Typ	本数
取り付けキット付きフィルター	10.05.01.00063



## 発注データ スペアパーツ 10.05.01.00075

Typ	本数
取り付けキット付きフィルター	10.05.01.00063



[WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.05.01.00075](http://WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.05.01.00075)

2