


Art.-Nr.: 10.05.01.00076




## 技術資料

属性	価値
呼び寸法	25.00 mm
エネルギー消費量 DC	66.0 W
質量	9.600 kg
供給電圧 DC	DC 24 V
圧力範囲 (作動圧) [bar]	bar
製品仕様バルブ	3/2ウェイバルブ
接続ネジ	G1-1/4-F
電磁弁	ノーマルオープン
Nenndurchfluss bei 0,1 bar	91.200 m <sup>3</sup> /h

EMV 25 24V-DC 3/2 NO

ソレノイドバルブ EMVは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

アクセサリ: 大気開放用フィルター



デザインデータ EMV 25 24V-DC 3/2 NO

## デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L1	271.50 mm
グリッパーの長さ L	281.00 mm
高さ H1	200.00 mm
高さ H	167.00 mm
外径D	80.00 mm
内径d	8.50 mm
スレッドG1	G1-1/4"-F
スレッドG2	G1-1/4"-F
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	50.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	178.0 mm

# ソレノイドバルブ EMV 25 24V-DC 3/2 NO



Art.-Nr.: 10.05.01.00076

## 技術資料

属性	値
呼び寸法	25.00 mm
エネルギー消費量 DC	66.0 W
質量	9.600 kg
切替時間	130.0 ms
供給電圧 DC	DC 24 V
圧力範囲 (作動圧) [bar]	bar
製品ファミリー	EMV
電磁弁	ノーマルオープン
Nenndurchfluss bei 0,1 bar	91.200 m <sup>3</sup> /h

## その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.05.01.00076](http://www.schmalz.co.jp/10.05.01.00076)

## データアクセサリを注文する 10.05.01.00076

Typ		製品コード
取り付けキット付きフィルター	FAS 80x32 G1-1/4-AG EMVP-25+50	10.05.01.00064

## スペアパーツの注文データ 10.05.01.00076

Typ		製品コード
取り付けキット付きフィルター	FAS 80x32 G1-1/4-AG EMVP-25+50	10.05.01.00064