


Art.-Nr.: 10.05.01.00077



EMV 25 230V-AC 3/2 NO


ソレノイドバルブ EMVは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

アクセサリ: 大気¹放用フィルター

技術資料

属性	価値
呼び寸法	25.00 mm
質量	9.600 kg
供給電圧 DC	230V - AC
圧力範囲 (作動圧) [bar]	-1.00 ~ 15.00 bar
製品仕様バルブ	3/2ウェイバルブ
接続ネジ	G1-1/4-F
電磁弁	ノーマルオープン
0.1バルでの定格流量	91.200 m ³ /h

デザインデータ



デザインデータ EMV 25 230V-AC 3/2 NO

属性	価値
グリッパーの長さ L1	271.50 mm
グリッパーの長さ L	281.00 mm
高さ H1	200.00 mm
高さ H	167.00 mm
外径D	80.00 mm
内径d	8.50 mm
スレッドG1	G1-1/4"-F
スレッドG2	G1-1/4"-F
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	50.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	178.0 mm
スレッドG3	G1-1/4"-F

Art.-Nr.: 10.05.01.00077

 技術資料

属性	値
呼び寸法	25.00 mm
質量	9.600 kg
切替時間	130.0 ms
供給電圧 DC	230V - AC
圧力範囲（作動圧） [bar]	-1.00 ~ 15.00 bar
製品ファミリー	EMV
電磁弁	ノーマルオープン
0.1バールでの定格流量	91.200 m³/h

 その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.05.01.00077

 発注データ アクセサリ 10.05.01.00077

Typ	本数
取り付けキット付きフィルター	FAS 80x32 G1-1/4-AG EMVP-25+50 10.05.01.00064

 発注データ スペアパーツ 10.05.01.00077

Typ	本数
取り付けキット付きフィルター	FAS 80x32 G1-1/4-AG EMVP-25+50 10.05.01.00064
	DI-SET EMV 25 10.05.01.00462