

Art.-Nr.: 10.05.01.00172




技術資料

属性	価値
呼び寸法	3.00 mm
供給電圧 DC	DC 24 V
スレッドG1	G3/8"-F
スレッドG2	G3/8-M
製品仕様バルブ	3/2ウェイバルブ

IV 3 3/2 G3/8-IG G3/8-AG 24V-DC

インラインバルブ IVは、すぐに接続可能な製品として納品されます。(電気接続ケーブルは含まれません)

アクセサリ: 電気接続ケーブル、真空センサ



デザインデータ

属性	価値
高さ H	51.00 mm
スレッドG1	G3/8"-F
グリップの長さ LG1	9.0 mm
スレッドG2	G3/8-M
グリップの長さ LG2	9.0 mm
グリップの長さ LG3	6.5 mm
スパナサイズ SW1	24.0 mm
スレッドG4	M5-F
スレッドG3	M8-M

デザインデータ IV 3 3/2 G3/8-IG G3/8-AG 24V-DC

Art.-Nr.: 10.05.01.00172



技術資料

属性	値
呼び寸法	3.00 mm
エネルギー消費量 DC	4.5 W
質量	0.074 kg
供給電圧 DC	DC 24 V
定格吸込流量	1.200 m ³ /h
製品ファミリー	IV
電磁弁	ノーマルオープン



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.05.01.00172



データアクセサリを注文する 10.05.01.00172

Typ		製品コード
接続ケーブル	ASK B-M8-4 5000 K-4P	10.06.02.00031
接続ケーブル	ASK WB-M8-4 5000 K-4P	10.06.02.00032
真空センサ	VS-V-SA M5-AG	10.06.02.00224
真空センサ	VS-V-SD 60 M5-AG	10.06.02.00257

