

Art.-Nr.: 10.05.01.00278




技術資料

属性	価値
呼び寸法	1.10 mm
エネルギー消費量 DC	1.0 W
質量	0.038 kg
供給電圧 DC	DC 24 V
圧力範囲（作動圧） [bar]	bar
製品仕様バルブ	3/2ウェイバルブ
電磁弁	ノーマルオープン

EMV 1.1 24V-DC 3/2 NO H

ソレノイドバルブ EMVは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

アクセサリ: 大気¹放用フィルター

デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L1	8.40 mm
グリッパーの長さ L	42.00 mm
幅B1	15.00 mm
高さ H1	31.00 mm
高さ H	20.50 mm
内径d	3.20 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	9.7 mm

デザインデータ EMV 1.1 24V-DC 3/2 NO H

Art.-Nr.: 10.05.01.00278



技術資料

属性	値
呼び寸法	1.10 mm
エネルギー消費量 DC	1.0 W
質量	0.038 kg
切替時間	12.0 ms
供給電圧 DC	DC 24 V
圧力範囲（作動圧） [bar]	bar
製品ファミリー	EMV
電磁弁	ノーマルオープン



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.05.01.00278

