


Art.-Nr.: 10.05.01.00288




技術資料

属性	価値
呼び寸法	1.50 mm
エネルギー消費量 DC	2.8 W
質量	0.065 kg
供給電圧 DC	DC 24 V
インターフェースの電気の接続	ケーブル、2極
圧力範囲（作動圧）[bar]	3.5 ~ 7.0 bar
製品仕様バルブ	3/2ウェイバルブ
接続ネジ	M5-M
電磁弁	ノーマルクローズ

EMV 1.5 24V-DC 3/2 NC K-2P

ソレノイドバルブ EMVは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

アクセサリ: 大気開放用フィルター



デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L1	46.50 mm
グリッパーの長さ L	43.10 mm
幅B1	26.60 mm
幅B2	8.10 mm
内径d	4.00 mm
スレッドG1	M5-M
スレッドG2	M5-F

デザインデータ EMV 1.5 24V-DC 3/2 NC K-2P

Art.-Nr.: 10.05.01.00288



技術資料

属性	値
呼び寸法	1.50 mm
エネルギー消費量 DC	2.8 W
質量	0.065 kg
切替時間	12.0 ms
供給電圧 DC	DC 24 V
圧力範囲（作動圧） [bar]	3.5 ~ 7.0 bar
製品ファミリー	EMV
電磁弁	ノーマルクローズ



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.05.01.00288

