

Art.-Nr.: 10.05.01.00289




## 技術資料

属性	価値
呼び寸法	2.50 mm
エネルギー消費量 DC	4.5 W
質量	0.100 kg
供給電圧 DC	DC 24 V
インターフェースの電気の接続	ケーブル、2極
圧力範囲 (作動圧) [bar]	3.5 ~ 7.0 bar
製品仕様バルブ	3/2ウェイバルブ
接続ネジ	G1/8"-M
電磁弁	ノーマルクローズ

EMV 2.5 24V-DC 3/2 NC K-2P

ソレノイドバルブ EMVは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

アクセサリ: 大気開放用フィルター



デザインデータ EMV 2.5 24V-DC 3/2 NC K-2P

## デザインデータ

属性	価値
グリップバーの長さ L1	56.50 mm
グリップバーの長さ L	51.70 mm
幅B1	31.70 mm
幅B2	10.70 mm
内径d	4.00 mm
スレッドG1	G1/8"-M
スレッドG2	M5-F

Art.-Nr.: 10.05.01.00289

 技術資料

属性	値
呼び寸法	2.50 mm
エネルギー消費量 DC	4.5 W
質量	0.100 kg
切替時間	18.0 ms
供給電圧 DC	DC 24 V
圧力範囲 (作動圧) [bar]	3.5 ~ 7.0 bar
製品ファミリー	EMV
電磁弁	ノーマルクローズ

 その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.05.01.00289](http://www.schmalz.co.jp/10.05.01.00289)