

Art.-Nr.: 10.05.01.00290




EMV 2 24V-DC 3/2 NC

ソレノイドバルブ EMVは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

アクセサリ: 大気開放用フィルター

## 技術資料

属性	価値
呼び寸法	2.00 mm
エネルギー消費量 DC	2.4 W
質量	0.150 kg
供給電圧 DC	DC 24 V
圧力範囲 (作動圧) [bar]	bar
製品仕様バルブ	3/2ウェイバルブ
接続ネジ	G1/8"-F
電磁弁	ノーマルクローズ
Nenndurchfluss bei 0,1 bar	0.400 m <sup>3</sup> /h



デザインデータ EMV 2 24V-DC 3/2 NC

## デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L	68.00 mm
幅 B	25.00 mm
高さ H	70.00 mm
スレッド G1	G1/8"-F
スレッド G2	G1/8"-IG
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	16.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	30.0 mm
スレッド G5	M5-F

Art.-Nr.: 10.05.01.00290

 技術資料

属性	値
呼び寸法	2.00 mm
エネルギー消費量 DC	2.4 W
質量	0.150 kg
切替時間	12.0 ms
供給電圧 DC	DC 24 V
圧力範囲（作動圧） [bar]	bar
製品ファミリー	EMV
電磁弁	ノーマルクローズ
Nenndurchfluss bei 0,1 bar	0.400 m <sup>3</sup> /h

 その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.05.01.00290](http://www.schmalz.co.jp/10.05.01.00290)