


Art.-Nr.: 10.05.01.00366



EMV 3 24V-DC 2/2 NC K-2P

技術資料

属性	値
グリッパーの長さ L	64.50 mm
内径d	6.00 mm



デザインデータ EMV 3 24V-DC 2/2 NC K-2P

デザインデータ

属性	値
グリッパーの長さ L1	72.00 mm
グリッパーの長さ L	64.50 mm
幅B1	36.00 mm
幅B2	12.80 mm
内径d	6.00 mm
スレッドG1	G1/4"-M
スレッドG2	G1/8"-IG

Art.-Nr.: 10.05.01.00366



技術資料

属性	値
エネルギー消費量 DC	5.4 W
質量	0.153 kg
定格吸込流量	10.500 m³/h
圧力範囲（作動圧） [bar]	3.5 ~ 7.0 bar
作動温度	°C
電磁弁	ノーマルクローズ
供給電圧	24V - DC



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.05.01.00366

