

Art.-Nr.: 10.05.02.00068




技術資料

属性	価値
呼び寸法	32.00 mm
質量	0.500 kg
供給電圧 DC	DC 24 V
圧力範囲 (作動圧) [bar]	bar
製品仕様バルブ	3/2ウェイバルブ
接続ネジ	G1-1/4-F
電磁弁	ノーマルオープン
Nenndurchfluss bei 0,1 bar	121.400 m ³ /h

EMVP 32 24V-DC 3/2 NO

ソレノイドバルブ EMVPは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

アクセサリ: 大気開放用フィルター、Form Cコネクタ向け電気接続ケーブル、Form Bコネクタ向けM12変換コネクタ



デザインデータ EMVP 32 24V-DC 3/2 NO

デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L1	200.50 mm
グリッパーの長さ L	160.00 mm
幅B1	101.00 mm
幅B2	61.50 mm
幅B	90.50 mm
高さ H	101.00 mm
外径 D	80.00 mm
スレッド G1	G1-1/4"-F
スレッド G2	G1-1/4"-F
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	33.0 mm

ソレノイドバルブ EMVP 32 24V-DC 3/2 NO



Art.-Nr.: 10.05.02.00068

技術資料

属性	値
呼び寸法	32.00 mm
エネルギー消費量 DC	9.8 W
質量	0.500 kg
切替時間	300.0 ms
供給電圧 DC	DC 24 V
圧力範囲 (作動圧) [bar]	bar
製品ファミリー	EMVP
電磁弁	ノーマルオープン
Nenndurchfluss bei 0,1 bar	121.400 m ³ /h

その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.05.02.00068

データアクセサリを注文する 10.05.02.00068

Typ		製品コード
取り付けキット付きフィルター	FAS 80x39 G3/4-AG	10.05.01.00062
プラグ	STEC 4 S-M12-4 St	10.05.02.00157
ホースクランプ	SSD 65-70 ST-VZ	10.07.10.00098