

# ソレノイドバルブ EMVP 50 24V-DC 3/2 NO



Art.-Nr.: 10.05.02.00069




## 技術資料

属性	値
呼び寸法	50.00 mm
質量	1.360 kg
供給電圧 DC	DC 24 V
圧力範囲 (作動圧) [bar]	bar
製品仕様バルブ	3/2ウェイバルブ
接続ネジ	G2"-F
電磁弁	ノーマルオープン
Nenndurchfluss bei 0,1 bar	310.000 m <sup>3</sup> /h

EMVP 50 24V-DC 3/2 NO

ソレノイドバルブ EMVPは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

アクセサリ: 大気開放用フィルター、Form Cコネクタ向け電気接続ケーブル、Form Bコネクタ向けM12変換コネクタ



## デザインデータ

属性	値
グリッパーの長さ L1	260.00 mm
グリッパーの長さ L	225.00 mm
幅B1	151.00 mm
幅B2	105.50 mm
幅B	114.00 mm
高さ H	142.00 mm
外径D	80.00 mm
スレッドG1	G2 <sub>r</sub> -F
スレッドG2	G2"-F
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	49.0 mm

デザインデータ EMVP 50 24V-DC 3/2 NO



[WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.05.02.00069](http://WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.05.02.00069)

1

# ソレノイドバルブ

## EMVP 50 24V-DC 3/2 NO



Art.-Nr.: 10.05.02.00069

### 技術資料

属性	値
呼び寸法	50.00 mm
エネルギー消費量 DC	9.4 W
質量	1.360 kg
切替時間	500.0 ms
供給電圧 DC	DC 24 V
圧力範囲 (作動圧) [bar]	bar
製品ファミリー	EMVP
電磁弁	ノーマルオープン
Nenndurchfluss bei 0,1 bar	310.000 m <sup>3</sup> /h

### その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.05.02.00069](http://www.schmalz.co.jp/10.05.02.00069)

### データアクセサリを注文する **10.05.02.00069**

Typ		製品コード
取り付けキット付きフィルター	FAS 80x32 G1-1/4-AG EMVP-25+50	10.05.01.00064
ホースニップル	ANSW-NIP G2x70 ST-VZ	10.01.10.02811