

ソレノイドバルブ

EMVP 50 230V-AC 3/2 NO

Art.-Nr.: 10.05.02.00075




技術資料

属性	値
呼び寸法	50.00 mm
質量	1.360 kg
供給電圧 DC	230V - AC
圧力範囲 (作動圧) [bar]	-0.95 ~ 0.00 bar
製品仕様バルブ	3/2ウェイバルブ
接続ネジ	G2"-F
電磁弁	ノーマルオーブン
0.1バールでの定格流量	310.000 m³/h

EMVP 50 230V-AC 3/2 NO

ソレノイドバルブ EMVPは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

アクセサリ: 大気開放用フィルター、Form Cコネクタ向け電気接続ケーブル、Form Bコネクタ向けM12変換コネクタ



デザインデータ EMVP 50 230V-AC 3/2 NO

デザインデータ


属性	値
グリッパーの長さ L1	260.00 mm
グリッパーの長さ L	225.00 mm
幅B1	151.00 mm
幅B2	105.50 mm
幅B	114.00 mm
高さ H	142.00 mm
外径D	80.00 mm
スレッドG1	G2-F
スレッドG2	G2"-F
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	49.0 mm

ソレノイドバルブ

EMVP 50 230V-AC 3/2 NO



Art.-Nr.: 10.05.02.00075



技術資料

属性	値
呼び寸法	50.00 mm
質量	1.360 kg
切替時間	500.0 ms
供給電圧 DC	230V - AC
圧力範囲（作動圧）[bar]	-0.95 ~ 0.00 bar
製品ファミリー	EMVP
電磁弁	ノーマルオーブン
0.1バールでの定格流量	310.000 m³/h



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.05.02.00075



発注データ アクセサリ 10.05.02.00075

Type	本数
取り付けキット付きフィルター	10.05.01.00064
ホースニップル	10.01.10.02811

