

ソレノイドバルブ EMVP 15 24V-DC 3/2 IMP



Art.-Nr.: 10.05.02.00147




技術資料

属性	値
呼び寸法	15.00 mm
質量	0.550 kg
供給電圧 DC	DC 24 V
圧力範囲 (作動圧) [bar]	bar
製品仕様バルブ	3/2ウェイバルブ
接続ネジ	G1/2-F
電磁弁	ダブルパイロットバルブ
Nenndurchfluss bei 0,1 bar	39.700 m ³ /h

EMVP 15 24V-DC 3/2 IMP

ソレノイドバルブ EMVPは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

アクセサリ: 大気開放用フィルター、Form Cコネクタ向け電気接続ケーブル、Form Bコネクタ向けM12変換コネクタ



デザインデータ

属性	値
グリッパーの長さ L1	111.50 mm
グリッパーの長さ L	75.00 mm
幅 B2	37.50 mm
幅 B	75.00 mm
高さ H1	152.10 mm
高さ H2	22.50 mm
高さ H	143.60 mm
外径 D	80.00 mm
内径 d	6.50 mm
スレッド G1	G1/2"-F

デザインデータ EMVP 15 24V-DC 3/2 IMP



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.05.02.00147

1

ソレノイドバルブ EMVP 15 24V-DC 3/2 IMP



Art.-Nr.: 10.05.02.00147

技術資料

属性	値
呼び寸法	15.00 mm
エネルギー消費量 DC	5.3 W
質量	0.550 kg
切替時間	110.0 ms
供給電圧 DC	DC 24 V
圧力範囲 (作動圧) [bar]	bar
製品ファミリー	EMVP
電磁弁	ダブルパイロットバルブ
Nenndurchfluss bei 0,1 bar	39.700 m ³ /h

その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.05.02.00147

データアクセサリを注文する 10.05.02.00147

Typ		製品コード
取り付けキット付きフィルター	FAS 80x33.8 G1/2-AG	10.05.01.00061
接続ケーブル	ASK B-Form-C 5000 K-3P	21.04.06.00084

摩耗部品の注文データ 10.05.02.00147

Typ		製品コード
	VST EMVP	10.05.02.00333
	SPULE 24V-DC	10.05.02.00341
	STEC-DOSE-24V-DC	10.05.02.00338