

Art.-Nr.: 10.05.02.00149




EMVP 20 24V-DC 3/2 NO/NC

ソレノイドバルブ EMVPは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

アクセサリ: 大気開放用フィルター、Form Cコネクタ向け電気接続ケーブル、Form Bコネクタ向けM12変換コネクタ

技術資料

属性	価値
呼び寸法	20.00 mm
質量	0.370 kg
供給電圧 DC	DC 24 V
圧力範囲 (作動圧) [bar]	bar
製品仕様バルブ	3/2ウェイバルブ
接続ネジ	G3/4-F
電磁弁	任意 NO / NC
Nenndurchfluss bei 0,1 bar	56.000 m ³ /h



デザインデータ EMVP 20 24V-DC 3/2 NO/NC

デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L1	115.50 mm
グリッパーの長さ L	75.00 mm
幅B1	77.50 mm
幅B2	37.50 mm
幅B	75.00 mm
高さ H1	178.30 mm
高さ H2	22.50 mm
高さ H	166.30 mm
外径D	80.00 mm
内径d	6.50 mm

Art.-Nr.: 10.05.02.00149



技術資料

属性	値
呼び寸法	20.00 mm
エネルギー消費量 DC	9.8 W
質量	0.370 kg
切替時間	90.0 ms
供給電圧 DC	DC 24 V
圧力範囲（作動圧） [bar]	bar
製品ファミリー	EMVP
電磁弁	任意 NO / NC
Nennthroughfluss bei 0,1 bar	56.000 m³/h



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.05.02.00149



データアクセサリを注文する 10.05.02.00149

Typ		製品コード
取り付けキット付きフィルター	FAS 80x39 G3/4-AG	10.05.01.00062
プラグ	STEC 4 S-M12-4 St	10.05.02.00157



摩耗部品の注文データ 10.05.02.00149

Typ		製品コード
	VST EMVP	10.05.02.00332
	SPULE 24V-DC	10.05.02.00340
	STEC-DOSE-24V-DC	10.05.02.00337

