

Art.-Nr.: 10.05.02.00151



EMVP 25 24V-DC 3/2 NO/NC


ソレノイドバルブ EMVPは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

アクセサリ: 大気開放用フィルター、Form Cコネクタ向け電気接続ケーブル、Form Bコネクタ向けM12変換コネクタ

技術資料

属性	値
呼び寸法	25.00 mm
質量	0.520 kg
供給電圧 DC	DC 24 V
圧力範囲 (作動圧) [bar]	bar
製品仕様バルブ	3/2ウェイバルブ
接続ネジ	G1-F
電磁弁	任意 NO / NC
Nenndurchfluss bei 0,1 bar	90.100 m ³ /h

デザインデータ



属性	値
グリッパーの長さ L1	132.00 mm
グリッパーの長さ L	94.00 mm
幅B1	87.00 mm
幅B2	47.00 mm
幅B	94.00 mm
高さ H1	195.50 mm
高さ H2	22.00 mm
高さ H	189.50 mm
外径D	80.00 mm
内径d	8.00 mm

デザインデータ EMVP 25 24V-DC 3/2 NO/NC

Art.-Nr.: 10.05.02.00151



技術資料

属性	値
呼び寸法	25.00 mm
エネルギー消費量 DC	7.0 W
質量	0.520 kg
切替時間	80.0 ms
供給電圧 DC	DC 24 V
圧力範囲（作動圧） [bar]	bar
製品ファミリー	EMVP
電磁弁	任意 NO / NC
Nennthroughfluss bei 0,1 bar	90.100 m³/h



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.05.02.00151



データアクセサリを注文する 10.05.02.00151

Typ		製品コード
取り付けキット付きフィルター	FAS 80x38 G1-AG EMVP	10.05.01.00063
プラグ	STEC 4 S-M12-4 St	10.05.02.00157

