




EMVP 5 24V-DC 5/2 IMP

Solenoid valf EMVP, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut aksesuarlar: havalandırma filtresi, solenoid valfler için bağlantı kablosu, M12 bağlantılı soket

Teknik veriler

Attribute	Value
Nominal boyut	5.00 mm
Ağırlık	193.000 kg
Gerilim DC	24 V - DC
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	bar
Fonksiyon valfi	5/2 çok yönlü kontrol valfi
Bağlantı dişi	G1/8"-F
Kontrol Valfi	Impulse valfi
Nennndurchfluss bei 0,1 bar	4.800 m ³ /h



Tasarım verileri EMVP 5 24V-DC 5/2 IMP

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	37.00 mm
Uzunluk L	32.00 mm
Genişlik B2	15.20 mm
Genişlik B	15.20 mm
Yükseklik H2	76.30 mm
Yükseklik H	152.70 mm
İç çap d	4.30 mm
Diş G1	G1/8"-F
Diş G2	G1/8"-F
Yükseklik H3	30.00 mm

Art.-Nr.: 10.05.02.00163

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Nominal boyut	5.00 mm
Enerji tüketimi DC	2.4 W
Ağırlık	193.000 kg
Kapanış saati	13.0 ms
Gerilim DC	24 V - DC
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	bar
Ürün ailesi	EMVP
Kontrol Valfi	Impulse valfi
Nenndurchfluss bei 0,1 bar	4.800 m ³ /h

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.05.02.00163**Veri aksesuarları sipariş edin 10.05.02.00163**

Typ	Ürün numarası
Bağlantı kablosu	ASK B-Form-C 5000 K-3P
	21.04.06.00084

WWW.SCHMALZ.COM/10.05.02.00163