

Art.-Nr.: 10.05.02.00163




EMVP 5 24V-DC 5/2 IMP

ソレノイドバルブ EMVPは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

アクセサリ: 大気開放用フィルター、Form Cコネクタ向け電気接続ケーブル、Form Bコネクタ向けM12変換コネクタ

技術資料

属性	値
呼び寸法	5.00 mm
質量	193.000 kg
供給電圧 DC	DC 24 V
圧力範囲 (作動圧) [bar]	bar
製品仕様バルブ	5/2ウェイバルブ
接続ネジ	G1/8"-F
電磁弁	ダブルパイロットバルブ
Nenndurchfluss bei 0,1 bar	4.800 m³/h



デザインデータ EMVP 5 24V-DC 5/2 IMP

デザインデータ

属性	値
グリッパーの長さ L1	37.00 mm
グリッパーの長さ L	32.00 mm
幅B2	15.20 mm
幅B	15.20 mm
高さ H2	76.30 mm
高さ H	152.70 mm
内径d	4.30 mm
スレッドG1	G1/8"-F
スレッドG2	G1/8-IG
高さ H3	30.00 mm

Art.-Nr.: 10.05.02.00163



技術資料

属性	値
呼び寸法	5.00 mm
エネルギー消費量 DC	2.4 W
質量	193.000 kg
切替時間	13.0 ms
供給電圧 DC	DC 24 V
圧力範囲（作動圧） [bar]	bar
製品ファミリー	EMVP
電磁弁	ダブルパイロットバルブ
Nenndurchfluss bei 0,1 bar	4.800 m ³ /h



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.05.02.00163



データアクセサリを注文する 10.05.02.00163

Typ	製品コード
接続ケーブル	ASK B-Form-C 5000 K-3P
	21.04.06.00084

