

Электромагнитный клапан

EMVP 8 24V-DC 3/2 NC



Art.-Nr.: 10.05.02.00164



EMVP 8 24V-DC 3/2 NC

Электромагнитный клапан EMVP поставляется в виде готового к подключению изделия.


Доступные аксессуары: вентиляционный фильтр, соединительный кабель для электромагнитных клапанов, гнездо с разъемом M12

Технические данные

Attribute	Value
Номинальный размер	8.00 mm
Вес	0.150 kg
Напряжение постоянного тока	24 В - постоянный ток
Диапазон давления (рабочее давление) [бар]	бар
Функция клапана	3/2-ходовой клапан
Соединительная резьба	G1/4"-F
Регулирующий клапан	Нормально закрытый
Номинальный расход при 0,1 бар	9.800 m³/h

Конструктивные данные

Attribute	Value
Длина L1	72.00 mm
Длина L	40.00 mm
Ширина B2	15.20 mm
Ширина B	20.00 mm
Высота H2	22.20 mm
Высота H	112.80 mm
Внутренний диаметр d	5.50 mm
Резьба G1	G1/4"-F
Резьба G2	G1/4"-F
Высота H3	12.00 mm



Конструктивные данные EMVP 8 24V-DC 3/2 NC



WWW.SCHMALZ.COM/10.05.02.00164

Электромагнитный клапан

EMVP 8 24V-DC 3/2 NC



Art.-Nr.: 10.05.02.00164



Технические данные

Attribute	Value
Номинальный размер	8.00 mm
Потребление электроэнергии постоянного тока	3.0 W
Вес	0.150 kg
Время закрытия	19.0 ms
Напряжение постоянного тока	24 В - постоянный ток
Диапазон давления (рабочее давление) [бар]	бар
Семейство продуктов	EMVP
Регулирующий клапан	Нормально закрытый
Номинальный расход при 0,1 бар	9.800 m³/h



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.05.02.00164



Данные для заказа Аксессуары 10.05.02.00164

Тип		Количество предметов
Соединительные кабели	ASK B-Form-C 5000 K-3P	21.04.06.00084



WWW.SCHMALZ.COM/10.05.02.00164