



EMVP 8 24V-DC 3/2 NC

Solenoid valf EMVP, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut aksesuarlar: havalandırma filtresi, solenoid valfler için bağlantı kablosu, M12 bağlantılı soket


Teknik veriler

Attribute	Value
Nominal boyut	8.00 mm
Ağırlık	0.150 kg
Gerilim DC	24 V - DC
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	bar
Fonksiyon valfi	3/2 çok yönlü kontrol valfi
Bağlantı dişi	G1/4"-F
Kontrol Valfi	Normalde kapalı
Nennndurchfluss bei 0,1 bar	9.800 m³/h

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	72.00 mm
Uzunluk L	40.00 mm
Genişlik B2	15.20 mm
Genişlik B	20.00 mm
Yükseklik H2	22.20 mm
Yükseklik H	112.80 mm
İç çap d	5.50 mm
Diş G1	G1/4"-F
Diş G2	G1/4"-F
Yükseklik H3	12.00 mm

Tasarım verileri EMVP 8 24V-DC 3/2 NC



Art.-Nr.: 10.05.02.00164

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Nominal boyut	8.00 mm
Enerji tüketimi DC	3.0 W
Ağırlık	0.150 kg
Kapanış saati	19.0 ms
Gerilim DC	24 V - DC
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	bar
Ürün ailesi	EMVP
Kontrol Valfi	Normalde kapalı
Nenndurchfluss bei 0,1 bar	9.800 m ³ /h

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.05.02.00164**Veri aksesuarları sipariş edin 10.05.02.00164**

Typ	Ürün numarası
Bağlantı kablosu	ASK B-Form-C 5000 K-3P
	21.04.06.00084

WWW.SCHMALZ.COM/10.05.02.00164