

Art.-Nr.: 10.05.02.00164



EMVP 8 24V-DC 3/2 NC

ソレノイドバルブ EMVPは、すぐに接続可能な製品として納品されます。


アクセサリ: 大気開放用フィルター、Form Cコネクタ向け電気接続ケーブル、Form Bコネクタ向けM12変換コネクタ

技術資料

属性	価値
呼び寸法	8.00 mm
質量	0.150 kg
供給電圧 DC	DC 24 V
圧力範囲 (作動圧) [bar]	bar
製品仕様バルブ	3/2ウェイバルブ
接続ネジ	G1/4-F
電磁弁	ノーマルクローズ
Nenndurchfluss bei 0,1 bar	9.800 m³/h

デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L1	72.00 mm
グリッパーの長さ L	40.00 mm
幅B2	15.20 mm
幅B	20.00 mm
高さ H2	22.20 mm
高さ H	112.80 mm
内径d	5.50 mm
スレッドG1	G1/4"-F
スレッドG2	G1/4-IG
高さ H3	12.00 mm



デザインデータ EMVP 8 24V-DC 3/2 NC

Art.-Nr.: 10.05.02.00164



技術資料

属性	値
呼び寸法	8.00 mm
エネルギー消費量 DC	3.0 W
質量	0.150 kg
切替時間	19.0 ms
供給電圧 DC	DC 24 V
圧力範囲（作動圧） [bar]	bar
製品ファミリー	EMVP
電磁弁	ノーマルクローズ
Nennthroughfluss bei 0,1 bar	9.800 m³/h



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.05.02.00164



データアクセサリを注文する 10.05.02.00164

Typ	製品コード
接続ケーブル	ASK B-Form-C 5000 K-3P
	21.04.06.00084

