

Art.-Nr.: 10.05.02.00164



EMVP 8 24V-DC 3/2 NC

La electroválvula EMVP se suministra como producto listo para su conexión.


Accesorios disponibles: filtro de ventilación, cable de conexión para válvula magnética, base con conexión M12

Datos técnicos

Atributo	Valor
Tamaño nominal	8,00 mm
Peso	0,150 kg
Tensión DC	24 V - DC
Margen de presión (presión operativa) [bar]	-0,95 ... 0,00 bar
Válvula de función	Válvula de múltiples vías 3/2
Rosca conexión	G1/4"-HE
Válvula de mando	Cerrado sin corriente
Nenndurchfluss bei 0,1 bar	9,800 m³/h

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L1	72,00 mm
Longitud L	40,00 mm
Anchura B2	15,20 mm
Anchura B	20,00 mm
Altura H2	22,20 mm
Altura H	112,80 mm
Diámetro interior d	5,50 mm
Rosca G1	G1/4"-HE
Rosca G2	G1/4"-HE
Altura H3	12,00 mm



Datos de diseño EMVP 8 24V-DC 3/2 NC



Art.-Nr.: 10.05.02.00164

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Tamaño nominal	8,00 mm
Consumo de potencia DC	3,0 W
Peso	0,150 kg
Tiempo de cierre	19,0 ms
Tensión DC	24 V - DC
Margen de presión (presión operativa) [bar]	-0,95 ... 0,00 bar
Familia de productos	EMVP
Válvula de mando	Cerrado sin corriente
Nenndurchfluss bei 0,1 bar	9,800 m³/h

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.05.02.00164

**Pedir accesorios de datos 10.05.02.00164**

Typ	n
Cable de conexión	ASK B-Form-C 5000 K-3P
	21.04.06.00084

WWW.SCHMALZ.COM/10.05.02.00164