

Art.-Nr.: 10.05.02.00165




## 技術資料

| 属性                         | 価値          |
|----------------------------|-------------|
| 呼び寸法                       | 8.00 mm     |
| 質量                         | 0.270 kg    |
| 供給電圧 DC                    | DC 24 V     |
| 圧力範囲 (作動圧) [bar]           | bar         |
| 製品仕様バルブ                    | 5/2ウェイバルブ   |
| 接続ネジ                       | G1/4-F      |
| 電磁弁                        | ダブルパイロットバルブ |
| Nenndurchfluss bei 0,1 bar | 11.300 m³/h |

EMVP 8 24V-DC 5/2 IMP

ソレノイドバルブ EMVPは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

アクセサリ: 大気開放用フィルター、Form Cコネクタ向け電気接続ケーブル、Form Bコネクタ向けM12変換コネクタ



## デザインデータ

| 属性          | 価値        |
|-------------|-----------|
| グリッパーの長さ L1 | 45.00 mm  |
| グリッパーの長さ L  | 40.00 mm  |
| 幅B2         | 15.20 mm  |
| 幅B          | 20.00 mm  |
| 高さ H2       | 86.30 mm  |
| 高さ H        | 172.70 mm |
| 内径d         | 5.50 mm   |
| スレッドG1      | G1/4"-F   |
| スレッドG2      | G1/4-IG   |
| 高さ H3       | 40.00 mm  |

デザインデータ EMVP 8 24V-DC 5/2 IMP



Art.-Nr.: 10.05.02.00165



## 技術資料

| 属性                           | 値           |
|------------------------------|-------------|
| 呼び寸法                         | 8.00 mm     |
| エネルギー消費量 DC                  | 3.1 W       |
| 質量                           | 0.270 kg    |
| 切替時間                         | 11.0 ms     |
| 供給電圧 DC                      | DC 24 V     |
| 圧力範囲（作動圧）[bar]               | bar         |
| 製品ファミリー                      | EMVP        |
| 電磁弁                          | ダブルパイロットバルブ |
| Nennthroughfluss bei 0,1 bar | 11.300 m³/h |



## その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.05.02.00165](http://www.schmalz.co.jp/10.05.02.00165)



## データアクセサリを注文する 10.05.02.00165

| Typ    | 製品コード                  |
|--------|------------------------|
| 接続ケーブル | ASK B-Form-C 5000 K-3P |
|        | 21.04.06.00084         |

