

Art.-Nr.: 10.05.02.00167



EMVP 20 24V-DC 3/2 IMP


ソレノイドバルブ EMVPは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

アクセサリ: 大気開放用フィルター、Form Cコネクタ向け電気接続ケーブル、Form Bコネクタ向けM12変換コネクタ

技術資料

属性	値
呼び寸法	20.00 mm
質量	0.530 kg
供給電圧 DC	DC 24 V
圧力範囲 (作動圧) [bar]	bar
製品仕様バルブ	3/2ウェイバルブ
接続ネジ	G3/4-F
電磁弁	ダブルパイロットバルブ

デザインデータ



属性	値
グリッパーの長さ L1	115.50 mm
グリッパーの長さ L	75.00 mm
幅B2	37.50 mm
幅B	75.00 mm
高さ H1	152.10 mm
高さ H2	22.50 mm
高さ H	143.60 mm
外径D	80.00 mm
内径d	6.50 mm
スレッドG1	G3/4"-F

デザインデータ EMVP 20 24V-DC 3/2 IMP

Art.-Nr.: 10.05.02.00167



技術資料

属性	値
呼び寸法	20.00 mm
エネルギー消費量 DC	5.0 W
質量	0.530 kg
切替時間	110.0 ms
供給電圧 DC	DC 24 V
圧力範囲 (作動圧) [bar]	bar
製品ファミリー	EMVP
電磁弁	ダブルパイロットバルブ



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.05.02.00167



データアクセサリを注文する 10.05.02.00167

Typ	製品コード
取り付けキット付きフィルター	FAS 80x39 G3/4-AG 10.05.01.00062
接続ケーブル	ASK B-Form-C 5000 K-3P 21.04.06.00084



摩耗部品の注文データ 10.05.02.00167

Typ	製品コード
VST EMVP	10.05.02.00333
SPULE 24V-DC	10.05.02.00341
STEC-DOSE-24V-DC	10.05.02.00338

