

Art.-Nr.: 10.05.02.00171




EMVP 50 230V-AC 3/2 NC

ソレノイドバルブ EMVPは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

アクセサリ: 大気開放用フィルター、Form Cコネクタ向け電気接続ケーブル、Form Bコネクタ向けM12変換コネクタ

### 技術資料

属性	値
呼び寸法	50.00 mm
質量	1.360 kg
供給電圧 DC	230V - AC
圧力範囲 (作動圧) [bar]	bar
製品仕様バルブ	3/2ウェイバルブ
接続ネジ	G2"-F
電磁弁	ノーマルクローズ



デザインデータ EMVP 50 230V-AC 3/2 NC

### デザインデータ

属性	値
グリッパーの長さ L1	260.00 mm
グリッパーの長さ L	225.00 mm
幅B1	151.00 mm
幅B2	105.50 mm
幅B	114.00 mm
高さ H	142.00 mm
外径D	80.00 mm
スレッドG1	G2 <sub>r</sub> -F
スレッドG2	G2"-F
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	49.0 mm

Art.-Nr.: 10.05.02.00171

 技術資料

属性	値
呼び寸法	50.00 mm
エネルギー消費量 DC	5.0 W
質量	1.360 kg
切替時間	500.0 ms
供給電圧 DC	230V - AC
圧力範囲 (作動圧) [bar]	bar
製品ファミリー	EMVP
電磁弁	ノーマルクローズ

 その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.05.02.00171](http://www.schmalz.co.jp/10.05.02.00171)

 データアクセサリを注文する [10.05.02.00171](http://www.schmalz.co.jp/10.05.02.00171)

Typ	製品コード
ホースニップル   ANSW-NIP G2x70 ST-VZ	10.01.10.02811