

Art.-Nr.: 10.05.02.00200




技術資料

属性	価値
呼び寸法	32.00 mm
質量	0.500 kg
供給電圧 DC	230V - AC
圧力範囲 (作動圧) [bar]	-0.95 ~ 0.00 bar
製品仕様バルブ	3/2ウェイバルブ
接続ネジ	G1-1/4-F
電磁弁	ノーマルクローズ

EMVP 32 230V-AC 3/2 NC

ソレノイドバルブ EMVPは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

アクセサリ: 大気¹放用フィルター、Form Cコネクタ向け電気接続ケーブル、Form Bコネクタ向けM12変換コネクタ



デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L1	203.50 mm
グリッパーの長さ L	163.00 mm
幅B1	101.00 mm
幅B2	61.50 mm
幅B	90.50 mm
高さ H	101.00 mm
外径D	80.00 mm
スレッドG1	G1-1/4"-F
スレッドG2	G1-1/4-F
スレッドG3	G3/8-IG
スレッドG4	G1/8-IG

デザインデータ EMVP 32 230V-AC 3/2 NC



Art.-Nr.: 10.05.02.00200



技術資料

属性	値
呼び寸法	32.00 mm
エネルギー消費量 DC	5.0 W
質量	0.500 kg
切替時間	300.0 ms
供給電圧 DC	230V - AC
定格吸込流量	130.000 m³/h
製品ファミリー	EMVP
電磁弁	ノーマルクローズ



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.05.02.00200

