

Art.-Nr.: 10.05.02.00246



EMVP 8 24V-DC 5/3 NO

技術資料

属性	価値
呼び寸法	8.00 mm
供給電圧 DC	DC 24 V
定格吸込流量	42.000 m³/h
圧力範囲（作動圧）[bar]	3.00 ~ 10.00 bar
作動温度	°C
コントローラー圧力範囲 [bar]	3.0 ~ 10.0
スレッドG1	G1/8"-F
接続ネジ	G1/8"-F
電磁弁	ノーマルオープン
供給電圧	24V - DC

デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L1	213.80 mm
グリッパーの長さ L	175.60 mm
幅B	16.80 mm
高さ H1	58.70 mm
高さ H	40.80 mm
内径d	4.50 mm
スレッドG1	G1/8"-F
スレッドG2	G1/8"-IG
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	19.0 mm
スレッドG3	G1/8"-F

デザインデータ EMVP 8 24V-DC 5/3 NO



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.05.02.00246