

ソレノイドバルブ EMVP 6 24V-DC 3/2 NC



Art.-Nr.: 10.05.02.00293



技術資料

属性	価値
呼び寸法	6.00 mm
測定範囲	bar
グリッパの長さ L	153.00 mm
スレッドG1	G1/8"-F
スレッドG2	G1/8"-IG
接続ネジ	G1/8"-F
供給電圧	24V - DC

EMVP 6 24V-DC 3/2 NC

デザインデータ

属性	価値
グリッパの長さ L	153.00 mm
幅B	25.00 mm
高さ H	35.00 mm
スレッドG1	G1/8"-F
スレッドG2	G1/8"-IG
スレッドG3	G1/8"-F

デザインデータ EMVP 6 24V-DC 3/2 NC

技術資料

属性	価値
作動温度	°C
供給電圧	24V - DC

その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.05.02.00293