

Válvula de flujo  
**SVK M5-IG**



Art.-Nr.: 10.05.03.00033




SVK M5-IG

La válvula de flujo SVK, SVKG, SVV se suministra como producto listo para su conexión.

### Datos técnicos

Atributo	Valor
Rosca G1	M5-MA
Rosca G2	M5-HE

### Datos de diseño



Datos de diseño SVK M5-IG

Atributo	Valor
Longitud L	15,50 mm
Rosca G1	M5-MA
Longitud de rosca LG1	4,5 mm
Rosca G2	M5-HE
Longitud de rosca LG2	4,5 mm
Tamaño de la llave SW1	8,0 mm



[WWW.SCHMALZ.COM/10.05.03.00033](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.05.03.00033)

Válvula de flujo  
**SVK M5-IG**



Art.-Nr.: 10.05.03.00033



**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Peso	2,2 g
Capacidad aspiración para PU = -0,3 bar	0,070 m <sup>3</sup> /h
Capacidad aspiración para PU = -0,6 bar	0,080 m <sup>3</sup> /h
Flujo máx.	4,800 m <sup>3</sup> /h
Familia de productos	SVK
Caudal de la presión máx.	80,0 l/min



**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.05.03.00033](http://www.schmalz.com/10.05.03.00033)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.05.03.00033](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.05.03.00033)