

Strömungsventil  
**SVK G1/8-IG**



Art.-Nr.: 10.05.03.00034




### Technische Daten

Attribut	Wert
Gewinde G1	G1/8"-AG
Gewinde G2	G1/8"-IG

SVK G1/8-IG

Das Strömungsventil SVK, SVKG, SVV wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.



### Konstruktionsdaten

Attribut	Wert
Länge L	26,00 mm
Gewinde G1	G1/8"-AG
Gewindelänge LG1	8,0 mm
Gewinde G2	G1/8"-IG
Gewindelänge LG2	8,5 mm
Schlüsselweite SW1	14,0 mm

Konstruktionsdaten SVK G1/8-IG



[WWW.SCHMALZ.COM/10.05.03.00034](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.05.03.00034)

Strömungsventil  
**SVK G1/8-IG**



Art.-Nr.: 10.05.03.00034



**Technische Daten**

Attribut	Wert
Gewicht	11,2 g
Erforderl. Saugleistung für $p_u = -0,3$ bar	0,140 m <sup>3</sup> /h
Erforderl. Saugleistung für $p_u = -0,6$ bar	0,150 m <sup>3</sup> /h
Durchfluss max.	18,600 m <sup>3</sup> /h
Produktfamilie	SVK
Durchfluss max. Druck	310,0 l/min



**Weitere Dokumentationen**

CAD-Daten und weitere Dokumente zum Artikel finden sie unter: [www.schmalz.com/10.05.03.00034](http://www.schmalz.com/10.05.03.00034)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.05.03.00034](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.05.03.00034)