


Art.-Nr.: 10.05.03.00060




SVN G1/4-AG M10x1.25-AG N009

落下防止弁SVNはすぐに接続可能な製品として納品されます。

技術資料

属性	値
スレッドG1	G1/4"-M
スレッドG2	M10x1.25-M
スパナサイズ SW1	17.0 mm
対応ニップルファミリー	N009

デザインデータ



デザインデータ SVN G1/4-AG M10x1.25-AG N009

属性	値
グリップの長さ L	5.00 mm
スレッドG1	G1/4"-M
グリップの長さ LG1	10.0 mm
スレッドG2	M10x1.25-M
グリップの長さ LG2	10.0 mm
スパナサイズ SW1	17.0 mm

落下防止弁

SVN G1/4-AG M10x1.25-AG N009



Art.-Nr.: 10.05.03.00060



技術資料

属性	価値
質量	10.0 g
PU=-0.3barの場合の真空到達率	2.300 m ³ /h
PU=-0.6barの場合の真空到達率	3.300 m ³ /h
吸込量 最大真空度	450.0 l/min
最大吸込量	27.000 m ³ /h
製品ファミリー	SVN



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.05.03.00060



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.05.03.00060