





SVN G1/4-AG N013

Le clapets à billes SVN est livré prêt à être raccordé.



Données de construction SVN G1/4-AG N013

Données techniques

Attribut	Valeur
Filetage G1	G1/4"-M
Taille de la clé SW1	17,0 mm
Famille d'insert d'interface	N013

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	28,50 mm
Longueur L	5,00 mm
Diamètre extérieur D2	8,5 mm
Diamètre extérieur D	12,50 mm
Filetage G1	G1/4"-M
Longueur du filetage LG1	10,0 mm
Taille de la clé SW1	17,0 mm

Art.-Nr.: 10.05.03.00066



Données techniques

Attribut	Valeur
Poids propre	9,0 g
Débit d'aspiration exigée pour PU = -0,3 bar	2,300 m ³ /h
Débit d'aspiration exigée pour PU = -0,6 bar	3,300 m ³ /h
Volume de flux vide max.	450,0 l/min
Volume de flux max.	27,000 m ³ /h
Famille de produits	SVN



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.05.03.00066

