

落下防止弁

SVN G1/4-AG N015



Art.-Nr.: 10.05.03.00072




技術資料

属性	価値
スレッドG1	G1/4"-M
スパナサイズ SW1	22.0 mm
対応ニップルファミリー	N015

SVN G1/4-AG N015

落下防止弁SVNはすぐに接続可能な製品として納品されます。



デザインデータ

属性	価値
グリップの長さ L1	37.50 mm
グリップの長さ L	5.00 mm
外径 D2	13.0 mm
外径 D	16.50 mm
スレッド G1	G1/4"-M
グリップの長さ LG1	10.0 mm
スパナサイズ SW1	22.0 mm

デザインデータ SVN G1/4-AG N015



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.05.03.00072

1

Art.-Nr.: 10.05.03.00072

 技術資料

属性	値
質量	18.0 g
PU=-0.3barの場合の真空到達率	2.300 m ³ /h
PU=-0.6barの場合の真空到達率	3.300 m ³ /h
吸込量 最大真空度	450.0 l/min
最大吸込量	27.000 m ³ /h
製品ファミリー	SVN

 その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.05.03.00072