





## Données techniques

| Attribut                     | Valeur  |
|------------------------------|---------|
| Filetage G1                  | G1/4"-M |
| Taille de la clé SW1         | 22,0 mm |
| Famille d'insert d'interface | N015    |

SVN G1/4-AG N015

Le clapets à billes SVN est livré prêt à être raccordé.



## Données de construction

| Attribut                 | Valeur   |
|--------------------------|----------|
| Longueur L1              | 37,50 mm |
| Longueur L               | 5,00 mm  |
| Diamètre extérieur D2    | 13,0 mm  |
| Diamètre extérieur D     | 16,50 mm |
| Filetage G1              | G1/4"-M  |
| Longueur du filetage LG1 | 10,0 mm  |
| Taille de la clé SW1     | 22,0 mm  |

Données de construction SVN G1/4-AG N015

Art.-Nr.: 10.05.03.00072



## Données techniques

| Attribut                                     | Valeur      |
|----------------------------------------------|-------------|
| Poids propre                                 | 18,0 g      |
| Débit d'aspiration exigée pour PU = -0,3 bar | 2,300 m³/h  |
| Débit d'aspiration exigée pour PU = -0,6 bar | 3,300 m³/h  |
| Volume de flux vide max.                     | 450,0 l/min |
| Volume de flux max.                          | 27,000 m³/h |
| Famille de produits                          | SVN         |



## Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.05.03.00072](http://www.schmalz.com/10.05.03.00072)

