

Art.-Nr.: 10.01.38.00439


**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Peso	3,700 kg
Raccordi di forma	Dritto
Lunghezza L	640,00 mm
Larghezza B	130,00 mm
Diametro esterno D	32,00 mm
Famiglia di prodotti	FMP
Disposizione	3R54

FMP-SVK 640 3R54 SPB2-40P G32

- Valvole di controllo integrate con FMP-S (opzionali)
- Controllo di vuoto on/off (24V DC, normally open) e soffiaggio on/off (24V DC, normally closed), nonché della funzione di accumulo del precarico e della ventilazione del ventilatore con versione FMP-S
- Integrati nella piastra di chiusura
- Collegamento elettrico tramite connettore M12 (a 4 poli)

Sistema di presa FMP viene fornito come prodotto finito per connessione.

**Dati di costruzione**

Attributo	Valore
Lunghezza L2	600,00 mm
Lunghezza L	640,00 mm
Larghezza B	130,00 mm
Altezza H1	145,40 mm
Altezza H2	55,00 mm
Altezza H	104,80 mm
Diametro esterno D	32,00 mm
Lunghezza L3	90,00 mm
Larghezza B3	21,60 mm
Altezza H3	7,70 mm

Nota: E richiesto un tubo flessibile a vuoto con diametro interno come da dimensione D. Vedere dati tecnici -> Forma

Dati di costruzione FMP-SVK 640 3R54 SPB2-40P G32



presa a vuoto ad area

FMP-SVK 640 3R54 SPB2-40P G32



Art.-Nr.: 10.01.38.00439



Dati tecnici

Attributo	Valore
Peso	3,700 kg
Numero di celle di aspirazione	33
Capacità di aspirazione richiesta per $p_u = -0,25$ bar	450,0 l/min
Famiglia di prodotti	FMP
Disposizione	3R54
Elemento di tenuta	Ventose
Forza di presa a -250 mbar	360,00 N

Nota: Consumo d'aria: Alla pressione di ingresso dell'aria compressa di 5,5 bar / Forza di presa: Con un vuoto di -0,25 bar e l'occupazione completa della pinza di presa con un pezzo tipico dell'applicazione (pannello di legno con superficie strutturata) / Potenza di aspirazione richiesta: Il generatore di vuoto esterno utilizzato deve fornire almeno il volume di aspirazione specificato (all'attacco del vuoto dell'FMP) a un vuoto di -0,25 bar, ma al massimo il 135 % del volume di aspirazione specificato. 135 % del volume di aspirazione specificato



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.38.00439



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.00439

Art.-Nr.: 10.01.38.00439

**Ordinare gli accessori dati 10.01.38.00439**

Typ		codice articolo
Coperchio (complesso)	ABDK-PROF-10x7x1450-KU-SW-FXP-FMP	26.07.03.00002
Valvola elettromagnetica	EMVP 25 24V-DC 3/2 NO/NC	10.05.02.00151
Piastra flangiata	FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR	10.01.10.05701
Flexolink	FLK G1/2-IG G1/2-AG	10.01.03.00175
Sospensione, flessibile	FST-FLEX 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05697
Sospensione, flessibile	FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05695
Sospensione, flessibile	FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05687
Sospensione, flessibile	FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05168
Sospensione, flessibile	FST-FLEX 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05698
Sospensione, flessibile	FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05696
Sospensione, rigida	FST-STARR 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05810
Sospensione, rigida	FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05806
Sospensione, rigida	FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05809
Sospensione, rigida	FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05805
Sospensione, rigida	FST-STARR 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05808
Sospensione, rigida	FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05803
Modulo flangiata	MOD-FLAN 120x120 FXP-FMP	10.01.21.00244
Kit fissaggio interruttore	SET fuer-Sensor(FXP/FMP)	10.01.38.01194
Kit pezzi di fissaggio	SET FXC-FMC	10.01.21.01291
Kit pezzi di fissaggio	SET FXP-FMP	10.01.21.02407
Kit pezzi di fissaggio	SET FXP-FMP 4NUTSTEIN G20	10.01.21.00243
Filtro della polvere	STF G1-1/4-IG N	10.01.25.07008
Manometro per vuoto	VAM 40 V U BAR	10.07.02.00046
Unità valvola	VENT-EINH 8/6 NC 24V-DC	10.01.21.02405
Tubo flessibile per vuoto (metro)	VSL 42-32 PU-DS-AS TR	10.07.09.00036
Vacuostato (mont)	VS-MONT 50x15.8x25 VS	10.06.02.00343
Vacuostato (mont)	VS-MONT 76.5x19 VSi FXP-FMP	10.01.38.02485
Distributore per vuoto	VTR-SL 3x RST60 2xD32	10.01.43.00013
Attacco di tubo flessibile, flesso	SCHL-AN W 32-79x79x29 FMP	10.01.38.00299
Attacco di tubo flessibile, diritto	SCHL-AN 32-79x79x40 FMP	10.01.38.00298
Piastra di chiusura (mont)	VRS-PL 79x79x12 SPZ G2-IG	10.01.21.01280

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.38.00439**

Typ		codice articolo
Ventosa a soffiello (tondo)	SPB2 40 SI-55 P	10.01.06.03126

**Dati per l'ordinazione delle parti soggette a usura 10.01.38.00439**

Typ		codice articolo
Ventosa a soffiello (tondo)	SPB2 40 SI-55 P	10.01.06.03126

