


Art.-Nr.: 10.05.04.00010



SW 40 G1/4-AG

La resistencia al flujo SW se suministra como producto listo para su conexión.



Datos de diseño SW 40 G1/4-AG

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Material	Aluminio
Longitud L	6,00 mm
Rosca G1	G 1/4"-MA

**Datos de diseño**

Atributo	Valor
Longitud L	6,00 mm
Diámetro nominal dn	0,40 mm
Rosca G1	G 1/4"-MA
Longitud de rosca LG1	10,0 mm
Tamaño de la llave SW1	17,0 mm

Resistencia al flujo  
**SW 40 G1/4-AG**



Art.-Nr.: 10.05.04.00010



**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Peso	9,5 g
Capacidad aspiración para PU = -0,3 bar	0,060 m <sup>3</sup> /h
Capacidad aspiración para PU = -0,6 bar	0,080 m <sup>3</sup> /h
Familia de productos	SW



**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.05.04.00010](http://www.schmalz.com/10.05.04.00010)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.05.04.00010](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.05.04.00010)