

Résistance au flux
SW 50 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.05.04.00011




Données techniques

Attribut	Valeur
Matière	Aluminium
Taille	0,50 mm
Longueur L	6,00 mm
Filetage G1	G1/4"-M

SW 50 G1/4-AG

La restriction au flux SW est livrée prête à être raccordée.



Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L	6,00 mm
Diamètre nominal dn	0,50 mm
Filetage G1	G1/4"-M
Longueur du filetage LG1	10,0 mm
Taille de la clé SW1	17,0 mm

Données de construction SW 50 G1/4-AG



WWW.SCHMALZ.COM/10.05.04.00011

Résistance au flux

SW 50 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.05.04.00011



Données techniques

Attribut	Valeur
Poids propre	9,4 g
Débit d'aspiration exigée pour PU = -0,3 bar	0,130 m ³ /h
Débit d'aspiration exigée pour PU = -0,6 bar	0,150 m ³ /h
Taille	0,50 mm
Famille de produits	SW



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.05.04.00011



WWW.SCHMALZ.COM/10.05.04.00011