

Résistance au flux
SW 70 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.05.04.00013




Données techniques

Attribut	Valeur
Matière	Aluminium
Longueur L	6,00 mm
Filetage G1	G1/4"-M

SW 70 G1/4-AG

La restriction au flux SW est livrée prête à être raccordée.



Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L	6,00 mm
Diamètre nominal dn	0,70 mm
Filetage G1	G1/4"-M
Longueur du filetage LG1	10,0 mm
Taille de la clé SW1	17,0 mm

Données de construction SW 70 G1/4-AG



WWW.SCHMALZ.COM/10.05.04.00013

Résistance au flux

SW 70 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.05.04.00013



Données techniques

Attribut	Valeur
Poids propre	10,4 g
Débit d'aspiration exigée pour PU = -0,3 bar	0,240 m ³ /h
Débit d'aspiration exigée pour PU = -0,6 bar	0,260 m ³ /h
Famille de produits	SW



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.05.04.00013



WWW.SCHMALZ.COM/10.05.04.00013