

逆止弁

RSV 18 G1/2-IG MS

Art.-Nr.: 10.05.05.00003




RSV 18 G1/2-IG MS

逆止弁 RSVは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

技術資料

属性	値
呼び寸法	18.00 mm
材質	真鍮
定格吸込流量	26.000 m ³ /h
作動温度	-20 ~ 100 °C
スレッドG1	G1/2"-F



デザインデータ RSV 18 G1/2-IG MS

デザインデータ


属性	値
グリッパーの長さ L	58.50 mm
外径D	34.50 mm
スレッドG1	G1/2"-F
スレッドG2	G1/2-F
スパナサイズ SW1	27.0 mm



逆止弁

RSV 18 G1/2-IG MS

Art.-Nr.: 10.05.05.00003



技術資料

属性	価値
呼び寸法	18.00 mm
質量	0.190 kg
定格吸込流量	26.000 m ³ /h
製品ファミリー	RSV



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.05.05.00003

